



TYBS702A

Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem

EIB

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5-+45 °C

Kabel

Kabellänge

0,25 m

Spannung

Eingangsspannung

3,3-3,3 V

Betriebsspannung über Bus

21-32 V

Versorgungsspannungsart

DC

Systemspannung

30 V DC über Bus

Abmessungen

Länge

43 mm

Höhe

28,5 mm

Tiefe

15,4 mm

Texte

Montageart

Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart

Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja