



25120

Thermostat ambiance digital semi-encasté chauff élec avec entrée fil pilote 230V

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 17 mm

Profondeur 17 mm

Equipement

Type de thermostat Régulateur de plancher chauffant

Type de sonde Electronique

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Compatibilité

Type de commande HVAC chauffage électrique

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui