



WJA300

Interrupteur Optima pour volet roulant associable

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

Connectivité

Type de montage En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 67 x 67 mm

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Diamètre 67 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect

Textes

Mode d'installation Avec pattes de montage pour montage en saillie

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Bouton poussoir No

Impression Avec symbole « Flèches »

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui