



WL4850

Tomada Schuko c/ USB-C - branco

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	12 W
-------------------	------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9004
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado
	0 %

Dimensões

Altura	70,85 mm
Largura	70,85 mm
Profundidade	39,39 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	28,5 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Com fixação por garras	Sim
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Tomada + carregador USB tipo A e C

Tampa, porta

Tipo de tampa	Sem tampa
---------------	-----------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----