



WL4850

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

#### Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

#### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

#### Потужність

Вихідна потужність	12 W
--------------------	------

#### Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	9004
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Полікарбонат (PC)
Обробка	Покриті лаком
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

#### Розміри

Висота	70,85 mm
Ширина	70,85 mm
Глибина	39,39 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	28,5 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

#### Підключення

Зі штирьовим кріпленням	Так
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

#### Обладнання

Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Так
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

#### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетка + зарядний пристрій USB типу A та C

#### Кришка, дверцята

Тип кришки	Без кришки
------------	------------

#### Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

#### Безпека

З посиленням захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

#### Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

#### Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Сумісний із**

lumina

---

**Sustainability**

---

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так

---