



WL4852

Toma SCHUKO con USB-C, ilumina, plata

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	12 W
--------------------	------

Materiales

Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Lacado
	0 %

Dimensiones

Altura	70,85 mm
Anchura	70,85 mm
Profundidad	42,57 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Con soporte de garra	Sí
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de enchufe + cargador USB tipo A y C

Cubierta, puerta

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con inscripción

No

Características técnicas

Hager lumina

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí