



WL4852

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Потужність

Вихідна потужність	12 W
--------------------	------

Матеріали

Код RAL	9006
---------	------

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
---	-----

Розміри

Висота	70,85 mm
--------	----------

Ширина	70,85 mm
--------	----------

Глибина	42,57 mm
---------	----------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	32 mm
---	-------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Hager lumina	
--------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----