



WL4852

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Потужність

Вихідна потужність	12 W
--------------------	------

Матеріали

Colour	Срібний
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Полікарбонат (PC)
Обробка	Покриті лаком
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

Розміри

Висота	70,85 mm
Ширина	70,85 mm
Глибина	42,57 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Зі штирьовим кріпленням	Так
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

Обладнання

Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетка + зарядний пристрій USB типу A та C

Кришка, дверцята

Тип кришки	Без кришки
------------	------------

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленним захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Сумісний із

lumina

Sustainability

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
