



WL4853

**Toma SCHUKO con USB-C, ilumina, negro**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Potencia**

Potencia de salida	12 W
--------------------	------

**Materiales**

Colour	Negro
Código RAL	9004
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Lacado
	0 %

**Dimensiones**

Altura	70,85 mm
Anchura	70,85 mm
Profundidad	42,57 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Con soporte de garra	Sí
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

**Equipo**

Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de enchufe + cargador USB tipo A y C

**Cubierta, puerta**

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Identificación**

Con inscripción No

**Características técnicas**

Hager lumina

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí