



WL4853

Toma SCHUKO con USB-C, lumina, negro

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	12 W
--------------------	------

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9004
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Lacado
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

Dimensiones

Altura	70,85 mm
Anchura	70,85 mm
Profundidad	42,57 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Con soporte para montaje con garras	Sí
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
Preequippado con	Toma de enchufe + cargador USB tipo A y C

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Características técnicas

lumina

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si
