



WL4853

Tomada Schuko c/ USB-C - preto

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	12 W
-------------------	------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9004
Acabamento	Mate
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Dimensões

Altura	70,85 mm
Largura	70,85 mm
Profundidade	42,57 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Com fixação por garras	Sim
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Tomada + carregador USB tipo A e C

Tampa, porta

Tipo de tampa	Sem tampa
---------------	-----------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Adequado para

lumina

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim