



WNA041B

ΚΟΥΒΥΚΟ Α/Ρ ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Μεταχείριση Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης μηχανισμό με επένδυση

Διαστάσεις

Διαστάσεις 75 x 75 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι