



TJAS671

domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 195 - 254 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart AC

Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Mehrfach-Schnittstellen

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite 106 mm

Abmessungen 90 x 106 mm

Tiefe 65 mm

Breite in Teilungseinheiten 6

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem Busanschlussklemme

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Texte

Kodierung Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja