



TJAS471

**domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Web server	Ja
------------	----

**Spannung**

Betriebsspannung	195 - 254 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Anschlussmöglichkeiten**

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrzahl-Schnittstellen
---	-------------------------

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	easy ETS
-----------------------------	-------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

**Abmessungen**

Breite	106 mm
Abmessungen	90 x 106 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Bussystem	Busanschlussklemme
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

**Texte**

Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen