



TJAS471

domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	195 - 254 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen
---	-------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	easy ETS
-----------------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	106 mm
Abmessungen	90 x 106 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem	Busanschlussklemme
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

Texte

Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----