



TYBS601B



Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Abmessungen	44 x 43 mm
Höhe	44 mm
Breite	43 mm
Tiefe	22 mm
Einbautiefe	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Busstromaufnahme im Leerlauf	5 mA
------------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	600 - 600 W
Ausgangsleistung	500 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	600 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblen Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----