



G45MM012LAN

**Plastron keystone 2 postes 45° 2 modules AluColor**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Jack modulaire
Nombre de points de connexions	2

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	24 mm
Profondeur	24 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

**Equipement**

Avec pare-poussière	Non
---------------------	-----

**Dimensions**

Dimensions de l'ouverture (L x H)	14,8 x 19,3 mm
-----------------------------------	----------------

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

**Matière**

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP20

**Dimensions**

Profondeur de montage	24 mm
-----------------------	-------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

**Compatibilité**

Type de module de prises réseau	Type 01
Nom de la prise réseau	Keystone

**Installation, montage**

Angle d'installation	45 °
----------------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

