



G45MM0129011

Plastron keystone 3M 2 postes 45° 2 modules noir

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	Jack modulaire
Nombre de points de connexions	2

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	24 mm
Profondeur	24 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Equipement

Avec pare-poussière	Non
---------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'ouverture (L x H)	20,1 x 14,8 mm
-----------------------------------	----------------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9011
Finition	Mat

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP20

Dimensions

Profondeur de montage	24 mm
-----------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Compatibilité

Type de module de prises réseau	Type 05
Nom de la prise réseau	Large Keystone

Installation, montage

Angle d'installation	45 °
----------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

