



G45DM012LAN

Plastron keystone 2 postes 90° 2 modules AluColor

Caractéristiques techniques

Raccordement

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Type de connexion / prise | Jack modulaire |
| Nombre de points de connexions | 2 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 24 mm |
| Profondeur | 24 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

Equipement

| | |
|---------------------|-----|
| Avec pare-poussière | Non |
|---------------------|-----|

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'ouverture (L x H) | 14,8 x 19,3 mm |
|-----------------------------------|----------------|

Equipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Couleur | Aluminium |
| Code RAL | 9006 |
| Finition | Mat |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 24 mm |
|-----------------------|-------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +35 °C |
|------------------------|-------------|

Compatibilité

| | |
|------------------------|----------|
| Nom de la prise réseau | Keystone |
|------------------------|----------|

Installation, montage

| | |
|----------------------|------|
| Angle d'installation | 90 ° |
|----------------------|------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |