



G45MM3019016

### Support SUB-D 1 module Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Nombre de points de connexions	0
--------------------------------	---

##### Dimensions

Profondeur	24 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm

##### Équipement

Avec pare-poussière	Non
Avec couvercle à charnière	Non

##### Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

##### Dimensions

Profondeur de montage	24 mm
-----------------------	-------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Photos | dessins

