



G45MM3019016

Support SUB-D 1 module Blanc

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre de points de connexions	0
--------------------------------	---

Dimensions

Profondeur	24 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm

Équipement

Avec pare-poussière	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Dimensions

Profondeur de montage	24 mm
-----------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui