



G45MSET029016

**Prise DISPLAYPORT Traversante avec câble 1 module**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de connexion / prise	DisplayPort 1.2
Nombre de points de connexions	1

**Dimensions**

Profondeur	24 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm

**Equipement**

Avec pare-poussière	Non
Avec couvercle à charnière	Non

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

**Dimensions**

Profondeur de montage	24 mm
-----------------------	-------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

**Connectivité**

Type de raccordement	Connexion filaire
----------------------	-------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui