



G45MM301LAN

Support SUB-D 1 module AluColor

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre de points de connexions 0

Dimensions

Profondeur 24 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 22,5 mm

Equipement

Avec pare-poussière Non
Avec couvercle à charnière Non

Matière

Couleur Aluminium
Code RAL 9006

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07
Classe de protection (IP) IP20

Dimensions

Profondeur de montage 24 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

