



G45MSET039016

Prise VGA SUBD15 Traversante avec câble 1 module

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	D-Sub 15-poles VGA
Nombre de points de connexions	1

Dimensions

Profondeur	24 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm

Equipement

Avec pare-poussière	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Dimensions

Profondeur de montage	24 mm
-----------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Type de raccordement	Connexion filaire
----------------------	-------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

