



G45MM3019011

Support SUB-D 1 module noir

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre de points de connexions 0

Dimensions

Profondeur 24 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 22,5 mm

Equipement

Avec pare-poussière Non
Avec couvercle à charnière Non

Matière

Couleur Noir graphite
Code RAL 9011

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07
Classe de protection (IP) IP20

Dimensions

Profondeur de montage 24 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

