



G45MM0129011

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Modulární konektor
Počet přípojek	2

Rozměry

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	24 mm
Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Rozměry otvoru (Š x V)	14,8 x 19,3 mm

Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

Materiál

Barva	Grafitově černá
Kód RAL	9011
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Přenos

Název modulu datových zásuvek	Keystone
-------------------------------	----------

Instalace, montáž

Úhel instalace	90 °
----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano