



G45MM0119011

Technické vlastnosti

Připojení

| | |
|------------------------|--------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Modulární konektor |
| Počet přípojek | 1 |

Rozměry

| | |
|--|----------------|
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 24 mm |
| Hloubka | 24 mm |
| Výška | 45 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Rozměry otvoru (Š x V) | 14,8 x 19,3 mm |

Vybavení

| | |
|----------------------------|----|
| S protiprachovými krytkami | Ne |
| Se zavěšeným víkem | Ne |

Materiál

| | |
|------------------|-----------------|
| Barva | Grafitově černá |
| Kód RAL | 9011 |
| Povrchová úprava | Matná |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK05 |
| Stupeň krytí IP | IP20 |

Rozměry

| | |
|-------------------|-------|
| Vestavěná hloubka | 24 mm |
|-------------------|-------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -5 - +35 °C |
|------------------|-------------|

Přenos

| | |
|-------------------------------|----------|
| Název modulu datových zásuvek | Keystone |
|-------------------------------|----------|

Instalace, montáž

| | |
|----------------|------|
| Úhel instalace | 90 ° |
|----------------|------|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |