



G45MM012LAN

tehalit.WA Płytkę nośną z polem opisowym 2x RJ45 Keystone Typ 05 45x45mm alu

#### Właściwości techniczne

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	2

##### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	24 mm
Głębokość	24 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	20,1 x 14,8 mm

##### Sprzęt

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie

##### Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	24 mm
------------------------------	-------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

##### Kompatybilność

Typ modułu gniazd dat	Typ 05
Nazwa modułu gniazd data	Large Keystone

##### Instalacja, montaż

Kąt montażu	90 °
-------------	------

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak