



G45MM012LAN

**Technické vlastnosti**

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky	Modulární konektor
Počet přípojek	2

**Rozměry**

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	24 mm
Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Rozměry otvoru (Š x V)	20,1 x 14,8 mm

**Vybavení**

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

**Materiál**

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

**Přenos**

Název modulu datových zásuvek	Large Keystone
-------------------------------	----------------

**Instalace, montáž**

Úhel instalace	90 °
----------------	------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano