



G45DM012LAN

Geräteeinbauset für 2x RJ45 Typ 01 Direkt Klipping 45x45 Aluminium

Technische Eigenschaften

Anschluss

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Modular Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 2              |

Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 24 mm |
| Tiefe                       | 24 mm |
| Höhe                        | 45 mm |
| Breite                      | 45 mm |

Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |

Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006      |
| Glanzgrad  | Matt      |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 24 mm |
|-------------|-------|

Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -5-+35 °C |
|--------------------|-----------|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |