
Productdatablad
G45DM012LAN



G45DM012LAN

Ecoline45 inbouwset 2x RJ45 mod. jack type 01 45x45, alulook

Technische karakteristieken

Uitrusting

Met transparante etikethouder	Ja
Aantal uitgangen	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C

Uitrusting

Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee

Materiaal

Kleur	Aluminium

Aansluiting

Type connector/stekker	Modulaire aansluiting

Materiaal

RAL-code	9006

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte	24 mm
Afmetingen opening (b x h)	14,8 x 19,3 mm

Compatibiliteit

Moduletype data-aansluitingen	Type 01
Modulenaam voor data-aansluitingen	Keystone

Installatie, montage

Installatiehoek	45 °

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja