
Productdatablad
G45DM052LAN



G45DM012LAN

Ecoline45 inbouwset 2x RJ45 mod. jack type 05 45x45, alulook

Technische karakteristieken

Uitrusting	
Met transparante etikethouder	Ja
Aantal uitgangen	0
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
Uitrusting	
Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee
Materiaal	
Kleur	Aluminium
Aansluiting	
Type connector/stekker	Modulaire aansluiting
Materiaal	
RAL-code	9006
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Afmetingen	
Inbouwdiepte	24 mm
Afmetingen opening (b x h)	20,1 x 14,8 mm
Compatibiliteit	
Moduletype data-aansluitingen	Type 05
Modulenaam voor data-aansluitingen	Large Keystone
Installatie, montage	
Installatiehoek	45 °
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja