



G45DM012LAN

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Modulární konektor |
| Počet přípojek         | 2                  |

##### Rozměry

|  |       |
|--|-------|
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 24 mm |
| Hloubka  | 24 mm |
| Výška  | 45 mm |
| Šířka  | 45 mm |

##### Vybavení

|                            |    |
|----------------------------|----|
| S protiprachovými krytkami | Ne |
| Se zavěšeným víkem         | Ne |

##### Materiál

|                  |        |
|------------------|--------|
| Barva            | Hliník |
| Kód RAL          | 9006   |
| Povrchová úprava | Matná  |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK05 |
| Stupeň krytí IP        | IP20 |

##### Rozměry

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vestavěná hloubka | 24 mm |
|-------------------|-------|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -5 - +35 °C |
|------------------|-------------|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |