



G45DM0129016

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Modulární konektor
Počet přípojek	2

##### Rozměry

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	24 mm
Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	45 mm

##### Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

##### Materiál

Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Matná

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

##### Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano