Productdatablad
G45DM0119011



G45DM0119011

Ecoline45 inbouwset 1x RJ45 mod. jack type 01 45x45, grafietzwart

Technische eigenschappen

Samenstelling

Met transparante coderingshouder	Ja
Aantal uitgangen	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C

Samenstelling

Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee

Materiaal

Kleur	Grafietzwart

Aansluiting

Type connector/steker	Modular jack

Materiaal

RAL-code	9011

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte	24 mm
Afmetingen opening (b x h)	14,8 x 19,3 mm

Compatibiliteit

Moduletype data-aansluitingen	Type 01
Modulenaam voor data-aansluitingen	Keystone

Installatie, montage

Installatiehoek	45 °

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja