



G45DM011LAN

Geräteeinbauset für 1x RJ45 Typ 01 Direkt Klipping 45x45 Aluminium

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Modular Buchse
Anzahl der Anschlüsse	1

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	24 mm
Tiefe	24 mm
Höhe	45 mm
Breite	45 mm

Ausstattung

Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Abmessungen

Einbautiefe	24 mm
-------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5-+35 °C
--------------------	-----------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja