Productdatablad
G45DM011LAN



G45DM011LAN

Ecoline45 inbouwset 1x RJ45 mod. jack type 01 45x45, alulook

Technische eigenschappen

Samenstelling	
Met transparante coderingshouder	Ja
Aantal uitgangen	0
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
Samenstelling	
Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee
Materiaal	
Kleur	Aluminium
Aansluiting	
Type connector/steker	Modular jack
Materiaal	
RAL-code	9006
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Afmetingen	
Inbouwdiepte	24 mm
Afmetingen opening (b x h)	14,8 x 19,3 mm
Compatibiliteit	
Moduletype data-aansluitingen	Type 01
Modulenaam voor data-aansluitingen	Keystone
Installatie, montage	
Installatiehoek	45 °
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja