



G45DM011LAN

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Modulární konektor
Počet přípojek	1

Rozměry

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	24 mm
Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	45 mm

Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano