



WL0312

Interruptor persiana, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación

10 A

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Tensión

Tensión asignada

250 V

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Materiales

Colour

Plata

Código RAL

9006

Acabado de la superficie

Mate

Material

Metal

Tratamiento

Plástico

Lacado

0 %

Identificación

Disposición de montaje

Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje

Montaje de garra

Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas

2

Dimensiones

Dimensiones

71 x 71 mm

Profundidad de montaje

26 mm

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación

Tecla doble

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

10 A

Texto

Tipo de montaje

Con garras de expansión
Para fijación atornillada

Iluminación

Sin lámpara de neón