



WL0310

**Interruptor persiana, lumina, bIpolar**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje de garra  
Conexión con tornillos

**Controles e indicadores**

Número de teclas 2

**Dimensiones**

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 26 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK05

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Texto**

Tipo de montaje Con garras de expansión  
Para fijación atornillada

Iluminación Sin lámpara de neón

Pulsador No