



FN7040CEW

**Painel aberto p/base/topo l.1000 p.400**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 25 mm   |
| Largura      | 1000 mm |
| Profundidade | 400 mm  |

**Equipamento**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Com entrada de cabo | Não |
|---------------------|-----|

**Materiais**

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Aço   |
| Cor      | Creme |

**Instalação / montagem**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Não |
|--------------------------------------|-----|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |