



RED111X



Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

6

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

Leistung

Leistungsaufnahme standby

2 W

Leistungsaufnahmen Betrieb

3 VA

Spannungsversorgung

Betriebsspannung über Netzgerät

28 - 28 V

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

106 mm

Tiefe

67 mm

Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Funktionen

Funktion

Erweitern

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja