



RED111X



Coupleur de ligne 2 fils rail DIN, gris avec relais

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

6

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Conditions d'utilisation

Température de service

5 - 40 °C

Température de stockage/transport

-20 - 60 °C

Puissance

Puissance absorbée (veille)

2 W

Puissance absorbée (fonctionnement)

3 VA

Alimentation électrique

Tension de service via l'alimentation

28 - 28 V

Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

106 mm

Profondeur

67 mm

Matière

Couleur

Gris clair

Matière

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Fonctions

Fonction

Extension

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui