



RED111Y



### Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais

#### Technische Eigenschaften

##### Kapazität

Anzahl Module

6

##### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

##### Leistung

Leistungsaufnahme standby

2 W

Stromverbrauch während des Betriebs

3 VA

##### Spannungsversorgung

Betriebsspannung über Netzgerät

28 - 28 V

##### Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

106 mm

Tiefe

67 mm

##### Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)  
Kunststoff

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation

2Draht

##### Anschluss

Leiterquerschnitt

0 - 0 mm<sup>2</sup>

##### Funktionen

Funktion

Erweitern

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja