



RED111Y



IP20



Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais

Technische Eigenschaften

Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 6 |
|---------------|---|

Installation, Montage

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | 5 - 40 °C   |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

Leistung

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Leistungsaufnahme standby           | 2 W  |
| Stromverbrauch während des Betriebs | 3 VA |

Spannungsversorgung

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Netzgerät | 28 - 28 V |
|---------------------------------|-----------|

Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 90 mm  |
| Breite | 106 mm |
| Tiefe  | 67 mm  |

Werkstoff

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Farbe     | Lichtgrau                                       |
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)<br>Kunststoff |

Kompatibilität

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht |
|-------------------------------------------|--------|

Anschluss

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|

Funktionen

|          |           |
|----------|-----------|
| Funktion | Erweitern |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|