



FN7060DVTW

Tetto ventilato con forature IP30 L900 P400 RAL9010 quadro evo

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	20 mm
Larghezza	900 mm
Profondità	400 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso	No
----------------------	----

Materiali

Materiale	Acciaio
Colore	Bianco

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
--------------------------	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì