



ZB32SEQ16

Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,BKE-I,OKK,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16mm<sup>2</sup>,ESA,IP44

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

##### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl Reihen	4
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Ausstattung Multimedialfeld	Leer

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

##### Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

##### Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

##### Anschluss

Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----