


TYFS110



Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 6

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Corrente

Corrente d'uscita 1280 mA

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 220 - 240 V

Tensione d'uscita 28 - 32 V

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 4 mm²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Testo

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)

Derivazione Contatto di commutazione libero da potenziale

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

Serie

Numero di unità in larghezza 6

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si