



TYFS110



Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 6

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 1280 mA

Spanning

Bedrijfsspanning 220 - 240 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 4 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Zekering Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)

Aftakpunt 1x schakelcontact, potentiaalvrij

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Voeding

Voedingsspanning 230 VAC

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 6

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja