




TYFS110



KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Električna struja

Izlazna struja	1280 mA
----------------	---------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Napon

Radni napon	220 - 240 V
-------------	-------------

Izlazni napon	28 - 32 V
---------------	-----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
-----------------------------	-------------------------

Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²
---------------------------	-------------------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Tekst

Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
----------	---

Spajanje/čvorište	1x kontakt ON/OFF, bezpotencijalni
-------------------	------------------------------------

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Napajanje

Napon napajanja	230 V AC
-----------------	----------

Dimenzije

Broj jedinica širine	6
----------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----